


VAS22-A-FS5.31/TS3553

Złącze dla zaworu, typ A – adapter, złącze zaworowe - złącze męskie M12x1




Dane techniczne

Typ	VAS22-A-FS5.31/TS3553
Nr kat.	6606688
Złącze A	Adapter, Wykonanie A, złącze M12 × 1
Liczba styków	2+PE, mostkowany PE
Styki	Metal, CuSn, Posrebrzane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/półprzezroczysty
Element ochronny	bez obwodu ochronnego
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, TPU
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (zmontowane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Śruba montażowa	Mosiądz, CuZn, niklowane

Cechy charakterystyczne

- 2 piny + PE, zmostkowany
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67 / IP69K
- Bez obwodu ochronnego
- Bez sygnalizacji LED
- TS3553: Złącze zaworu ze śrubą ze stali nierdzewnej M3x28, V4A

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

