


TB-6M12-4P2-CS12T

Koncentrator pasywny, M12 x 1 – koncentrator 6-portowy, ze złączem M23



Cechy charakterystyczne



- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Klasa ochrony IP67
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Zgodność z CE
- LED (obwód PNP)
- Złącze I/O (liczba pinów): 3-piny + PE

Dane techniczne


Typ	TB-6M12-4P2-CS12T
Nr kat.	6611922
koncentrator sygnałów I/O	6, ze złączem męskim M23 x 1
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Display operating voltage	Dioda LED, zielona
Display switching state	Dioda LED, żółta
Switching function	PNP
Port I/O	M12 x 1
Liczba pinów	3+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Terminal grupowy	M23
Złącze B	Gniazdo męskie, M23 x 1
Liczba pinów	12
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	PBT, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω

Przyporządkowanie styków


Złącze we/wy



Złącze męskie M23 × 1




schemat obwodu



Dane techniczne

rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-40 °C...+85 °C



Okablowanie						
Port/pin	C1/4	C2/4	C3/4	C4/4	C5/4	C6/4
Złącze kołnierzowe M23	1	2	3	4	5	6
Przewód	WH	GN	YE	GY	PK	RD

Zasilanie C1-C6	24 V	0 V	PE
Złącze kołnierzowe M23	11	9 + 10	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie		
Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VS-M12-BK	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	7	Etykiety

Akcesoria		
Nr ident.	Oznaczenie	Opis
6900197	CK12-0	Złącze rozbielalne żeńskie M23, 12-pinowe, proste
6931889	CS12-0	Złącze rozbielalne męskie M23, 12-pinowe, proste
6931780	CKCM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m*
6931781	CKCM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m*
6931885	CKCWM12-11-5/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 5 m*
6931886	CKCWM12-11-10/S90	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 12-pinowe, 10 m*
6931782	CSCM-CKCM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 5 m *
6931783	CSCM-CKCM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 12-pinowe, 10 m *
6931887	CSCM-CKCWM12-11-5/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kąto- we M23, 12-pinowe, 5 m *
6931888	CSCM-CKCWM12-11-10/S90	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kąto- we M23, 12-pinowe, 10 m *
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeń- skie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
6936055	VS-M12-BK	Ośłona złącza żeńskiego M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne d#ugo#ci dost#pne na #yczenie