


TB-8M12-5-CS19T

Koncentrator pasywny, M12 x 1 – koncentrator 8-portowy, ze złączem M23



Cechy charakterystyczne



- Materiał obudowy: Nylon
- Kolor obudowy: czarny
- Klasa ochrony IP67
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Zgodność z CE
- Złącze I/O (liczba pinów): 4-piny + PE

Dane techniczne


Typ	TB-8M12-5-CS19T
Nr kat.	6611941
koncentrator sygnałów I/O	8, ze złączem męskim M23 x 1
Housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Port I/O	M12 x 1
Liczba pinów	4+PE
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Terminal grupowy	M23
Złącze B	Gniazdo męskie, M23 x 1
Liczba pinów	19
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	PBT, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	2 A na styk sygnałowy, całkowity prąd 9 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 m\Omega$

Przyporządkowanie styków


Złącze we/wy



Złącze męskie M23 x 1




schemat obwodu



Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Stacjonarna -40 °C...+85 °C



Okablowanie

Port/pin	C1/2	C1/4	C2/2	C2/4	C3/2	C3/4	C4/2	C4/4
Złącze kołnierowe M23	7	15	4	5	8	16	14	3
Przewód	GYPK	WH	RDBU	GN	WHGN	YE	BNGN	GY

Port/pin	C5/2	C5/4	C6/2	C6/4	C7/2	C7/4	C8/2	C8/4
Złącze kołnierowe M23	9	17	13	2	10	11	18	1
Przewód	WHYE	PK	YEEN	RD	WHGY	BK	GYBN	VT

Zasilanie C1-C8	24V	0V	PE
Złącze kołnierowe M23	19	6	12
Przewód	BN	BU	GNYE

W zestawie

Urządzenie	Ilość	Opis
Rozdzielacze	1	Koncentrator pasywny
VS-M12-BK	2	Ośłona złącza żeńskiego M12
KS9/20	9	Etykiety

Akcesoria

Nr ident.	Oznaczenie	Opis
6900196	CK19-0	Złącze rozbieralne żeńskie M23, 19-pinowe, proste
6930225	CS19-0	Złącze rozbieralne męskie M23, 19-pinowe, proste
6931765	CKM19-19-5/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 5 m*
6931766	CKM19-19-10/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 10 m*
6931890	CKWM19-19-5/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 19-pinowe, 5 m*
6931891	CKWM19-19-10/S101	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M23, kątowe, 19-pinowe, 10 m*
6931767	CSM-CKM19-19-5/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 5 m*
6931768	CSM-CKM19-19-10/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie M23 - żeńskie M23, proste, 19-pinowe, 10 m*
6931892	CSM-CKWM19-19-5/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 19-pinowe, 5 m*
6931893	CSM-CKWM19-19-10/S101	Przewód przedłużający, złącze męskie, proste M23 - żeńskie kątowe M23, 19-pinowe, 10 m*
6625616	RKC5T-2-RSC5T/TXL	Przewód do czujnik/elementu wykonawczego, złącza M12 żeńskie/męskie, proste, 5-pinowe, 2 m*
6936055	VS-M12-BK	Ośłona złącza żeńskiego M12
8015002	KS9/20	Etykiety

* Inne długości dostępne na życzenie