



kompaktowa stacja sieciowa dla AS-interface 4 wejścia FAS4-S0400




- Bus connected via AS-interface flat cable or male M12 x 1
- Field devices connected via male M12 x 1
- AS-i specification V2.1
- Short-circuit diagnostics
- Cast housing
- Protection class IP67
- Address range 1...31 A/B
- 4 wejścia PNP, 3-przewodowe
- 24 VDC

Sieć przemysłowa



Wejście M12 × 1

3-wire pnp sensor



Typ	FAS4-S0400
Nr kat.	6821321
Liczba kanałów	4
Napięcie pracy / obciążenia	18...31 VDC (AS-i)
wewnętrzny pobór mocy	<20 mA plus I/O supply
Wejścia	
Liczba kanałów	4
Sygnał prądowy niskiego poziomu	<2 mA at 24 VDC
Sygnał prądowy wysokiego poziomu	3...3.4 mA at 24 VDC
Opóźnienie wejścia	2,5 ms
Maks. prąd wejścia	Łącznie: 200 mA
Zakres adresowania sieciowego	1...31 A/B
Adresowanie sieciowe	narzędzie adresowe AS-i
Diody LED sieci	I/O: zielona = zał. AS-i zielona = OK . czerwony/zielony = błąd
Dimensions (W x L x H)	60 x 124.7 x 28 mm
materiał obudowy	Poliamid wzmacniany włóknem szklanym (PA6-GF30)
Montaż	4 otwory montażowe □ 5,4 mm
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Stopień ochrony	IP67