


# kompaktowa stacja sieciowa dla AS-interface


## 4 wejścia, 3 wyjścia

### FAS4-CSG43




- Bus connected via AS-interface flat cable or male M12 x 1
- Field devices connected via male M12 x 1
- AS-i specification V2.1
- Short-circuit diagnostics
- Cast housing
- Protection class IP67
- Address range 1...31 A/B
- 4 wejścia PNP
- 3 wyjścia PNP
- 24 VDC

#### Sieć przemysłowa



#### Wejście/wyjście M12 x 1

3-wire pnp sensor  
DC actuator



Typ	FAS4-CSG43
Nr kat.	6821322
Napięcie pracy / obciążenia wewnętrzny pobór mocy	18...31 (AS-i) VDC <20 mA plus I/O supply
<b>Wejścia</b>	
Liczba kanałów	4
Sygnal prądowy niskiego poziomu	<2 mA at 24 VDC
Sygnal prądowy wysokiego poziomu	3...3.4 mA at 24 VDC
Opóźnienie wejścia	2,5 ms
Maks. prąd wejścia	Całkowicie: 400 mA
<b>Wyjścia</b>	
Liczba kanałów	3
Prąd wyjściowy na kanał	200 mA
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	tak
Zakres adresowania sieciowego	1...31 A/B
Adresowanie sieciowe	narzędzie adresowe AS-i
<b>Diody LED sieci</b>	
	I/O: zielona = zał. . czerwony = zwarcie (wyjścia) AS-i zielona = OK . czerwony/zielony = błąd
Dimensions (W x L x H)	60 x 124.7 x 28 mm
materiał obudowy	Poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA6-GF30)
Montaż	4 otwory montażowe □ 5,4 mm
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Stopień ochrony	IP67