


Akcesoria

Zestaw montażowy

BTS-DSU35-Z02



Zestaw montażowy dla większych napędów obrotowych:

Ø płytki dystansującej i pierścienia sprężynującego zabezpieczającego: maks. 65 mm

Rozstaw otworów na powierzchni czołowej:

30 × 80 mm (30 × 130 mm)

Wysokość wału przyłączeniowego (kołek wałka) 20 mm / Ø maks. 40 mm

W zestawie:

1 płytki dystansująca Ø 20 mm (POM)

1 pierścień dystansowy Ø 20 mm (PP-GF30)

Montaż pierścienia dystansującego:

2 śruby z łbem walcowym M5 × 35 [DIN 912-A2]

2 podkładki sprężyste A5 [DIN 137-A2]

Montaż krążka z pierścieniem dystansującym:

1 śruba z łbem wpuszczanym M6 × 45 [DIN 7991-A2]

Pierścień dystansujący z wgłębieniem krzyżowym 4 × 4 mm umożliwia montaż napędu tak,

aby był obrócony o 90° w celu dopasowania

do napędów montowanych poprzecznie.

Typ	BTS-DSU35-Z02
Nr kat.	6900230
Wykonanie	Akcesoria do czujników podwójnych, Ni4-DSU35...
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PP-GF30

Opis ogólny

Czujniki podwójne zostały specjalnie zaprojektowane do detekcji stanu zaworów i napędów obrotowych. Łączą one zalety pewności pracy czujników indukcyjnych oraz elastyczności zastosowania systemów w obudowach modułowych. Szeroki zakres praktycznych akcesoriów zapewniających optymalną adaptację dowolnego systemu.

