


Złącze rozbieralne

Złącze męskie, proste

BS23171-8.5



- ze stykami zaciskowymi (nieobjęte zakresem dostawy; do zamówienia oddzielnie pod numerem 6900275; styki do modelu PE 6900276)
- 7-pinów

Typ	BS23171-8.5
Nr kat.	6900273
Złącze A	Męskie, M23 × 1, Prosty
Liczba pinów	7
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
Tryb połączenia	Połączenie zaciskowo-nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-40...+85°C

Aksesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
BS23-0002	6900276	Męski styk zaciskowo-nacinający (przewodzący, jako PE) do męskich złączy M23 BS23171-8.5 (6900273) i BS23271-8.5 (6900274); przekrój połączenia: 1,5–2,5 mm ²	
BS23-0001	6900275	Męski styk zaciskowo-nacinający (nieprzewodzący) do męskich złączy M23 BS23171-8.5 (6900273) i BS23271-8.5 (6900274); przekrój połączenia: 1,5–2,5 mm ²	