


Złącze rozbieralne


Złącze męskie M12 × 1, proste

BSA8141-0



- Screw connection
- Metal coupling nut
- Gold-plated contacts
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 ... 6,0 mm

Konfiguracja styków



Typ	BSA8141-0
Nr kat.	6901001

Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Gwint montażowy	PG7
External diameter of the cable	4...6 mmmm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	maks. Maks. 0,75 mm ² mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250V
Prąd	4AA
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁶ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ

Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+85°C