


BWS8151-12.5

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, proste



Cechy charakterystyczne



- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Rozbieralne złącze żeńskie
- Podłączenie elektryczne M12 × 1
- Konstrukcja prosta
- Kodowanie B
- 5-stykowe
- Gwint PG13,5
- Średnica przewodu 10,0...12,5 mm

Dane techniczne

Typ	BWS8151-12.5
Nr kat.	6904805
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie B
Liczba pinów	5
Styki	CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT(UL 94 V0), Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	12.5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	maks. 0.75 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 500 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	125 V
Prąd	9 A
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	