


B8141-0/PG9
Złącze rozbieralne
Złącze żeńskie, M12 × 1, proste



Dane techniczne


Typ	B8141-0/PG9
Nr kat.	6904901
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne



- Nakrętka z tworzywa sztucznego
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 4-piny
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus
