


B5131-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M8 × 1 / Ø 8 mm, proste



Dane techniczne

Typ	B5131-0
Nr kat.	6904910
Złącze A	Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków	3
Styki	Brąz,CuSn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PBT, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, Neopren
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne
Gwint montażowy	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5...5 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.25 mm ²
Tryb połączenia	Styk lutowany
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C
Certyfikaty	Certyfikat cULus

Cechy charakterystyczne



- Metalowa nakrętka łącząca
- Stopień ochrony IP67
- Lötanschluss
- Żeńskie złącze rozbieralne
- Złącze M8 / Ø 8 mm
- Konstrukcja prosta
- 3-stykowe
- metr. Gwint M11 × 0,75
- Średnica przewodu 3,5...5,0 mm

Przyporządkowanie styków

