


# FW-MRKPM0416-P-S-0608

Złącze rozbieralne – 7/8", zasilanie

Złącze 7/8" żeńskie, proste



## Dane techniczne

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                              | FW-MRKPM0416-P-S-0608              |
| Nr kat.                                          | 6914504                            |
| Uwaga dotycząca produktu                         | Stare oznaczenie: B4141-0/9        |
| Złącze A                                         | Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty |
| Liczba styków                                    | 4                                  |
| Styki                                            | Metal, CuZn, Złoczone              |
| Materiał wokół styków                            | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny     |
| Uchwyt                                           | Tworzywo sztuczne, PA, Czarny      |
| Nakrętka/śruba                                   | Aluminium, Al, Anodyzowane         |
| Uszczelnienie                                    | Tworzywo sztuczne, NBR             |
| Gwint montażowy                                  | PG9                                |
| External diameter of the cable                   | 6...8 mm                           |
| Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania | 0.34...1.5 mm <sup>2</sup>         |
| Tryb połączenia                                  | połączenie zaciskowe/nacinające    |
| Żywotność mechaniczna                            | > 100 Cykle dopasowania            |
| Stopień zanieczyszczenia                         | 3                                  |
| Typ ochrony                                      | IP67, Tylko w skróconym stanie     |
| Właściwości elektryczne w temp. +20 °C           |                                    |
| Napięcie nominalne                               | 250 V                              |
| Prąd                                             | 9 A                                |
| rezystancja przewodzenia                         | ≤ 5 mΩ                             |
| Właściwości chemiczne i mechaniczne              |                                    |
| Temp. otoczenia (nieruchomy)                     | -40...+90 °C                       |

## Cechy charakterystyczne



- Połączenie zaciskiem śrubowym
- 4-stykowe
- gwint PG9
- Średnica przepustu przewodu 6,0...8,0 mm

## Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Temp. otoczenia (ruchomy) | -40...+90 °C |
|---------------------------|--------------|

---