


FW-MRKPM0416-P-S-0810

Złącze rozbieralne – 7/8", zasilanie

Złącze 7/8" żeńskie, proste



Dane techniczne

Typ	FW-MRKPM0416-P-S-0810
Nr kat.	6914512
Uwaga dotycząca produktu	Stare oznaczenie: B4141-0/11
Złącze A	Złącze żeńskie, 7/8"-16 UN, Prosty
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Aluminium, Al, Anodyzowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	PG11
External diameter of the cable	8...10 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.34...1.5 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skróconym stanie
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	9 A
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+90 °C

Cechy charakterystyczne



- Połączenie zaciskiem śrubowym
- 4-stykowe
- Gwint PG11
- Średnica przewodu 8,0...10,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Temp. otoczenia (ruchomy)	-40...+90 °C
---------------------------	--------------
