


RSE4.4T-J12

Akcesoria do przewodów czujników/elementów wykonawczych

– Zworka M12



Dane techniczne

Typ	RSE4.4T-J12
Nr kat.	6914590
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A

Cechy charakterystyczne

- Mostek pomiędzy stykami 1 i 2
- Złącze męskie M12, proste, 4-stykowe
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków

