


CMB8251-0

Złącze rozbieralne

Złącze żeńskie, M12 × 1, kątowe




Dane techniczne

Typ	CMB8251-0
Nr kat.	6930215
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

Cechy charakterystyczne

- 
- Metalowa obudowa
 - Możliwość ekranowania
 - Pierścień ekranujący
 - Odlewany ciśnieniowo, gwintowany pierścień
 - Terminal zaciskowo-śrubowy
 - Kodowanie A
 - 5-stykowe
 - Średnica przewodu 4 ... 6 mm
 - Przekrój poprzeczny rdzenia 0,14 ... 0,75 mm²

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus
