

Trójnik 2-drogowy

Rozdzielacz typu T bez przewodu

Skrzynka połączeniowa do przewodu do robotów z 17-stykowym złączem M23

VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02



Typ	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Nr kat.	6932156
Uwaga dotycząca produktu	Dokumentacja techniczna w toku Akcesoria dla systemów sieciowych
koncentrator sygnałów I/O	Trójnik typu T
Housing	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba pinów	4
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Prąd	4AA
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90°C