


EC-FS4-L/16

Męskie gniazdo ze stykami do lutowania, montaż od przodu




Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od przodu
- Podłączenie za pomocą styków lutowanych

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	EC-FS4-L/16
Nr kat.	6934239
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	4
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż od przodu
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Styk lutowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Certyfikaty	CE

Montaż panelu przedniego

