


EC-FSFD4.5-0.5/16

Męskie gniazdo z przewodami wielodrutowymi, montaż od tyłu



Dane techniczne


Typ	EC-FSFD4.5-0.5/16
Nr kat.	6934568
Złącze A	Męskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, Czarny
Flange housing	mosiądz, CuZn, Niklowane
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	0.5 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	5 × 0.34 mm ²
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GY
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C

Cechy charakterystyczne




- Złącze męskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 5-styk.
- Długość żył typu linka: 0,5 m

Przyporządkowanie styków



Montaż od tyłu



Dane techniczne

Certyfikaty

CE
