


EKP4SP

Złącze M8 x 1/Ø 8 mm – Żeńskie złącze kołnierzowe Ø 8mm z drukowanymi stykami




Cechy charakterystyczne



- Wbudowane złącze kołnierzowe, wytrzymałe i wstępnie przygotowane do podłączenia
- 4 piny
- Uszczelnnione, stopień ochrony IP67
- Certyfikat GOST-R
- Zgodność z RoHS
- Styk drukowany

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	EKP4SP
Nr kat.	6934782
Złącze A	Złącze żeńskie, Ø 8 mm
Liczba styków	4
Styki	Metal, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Flange housing	tworzywo sztuczne, PA, czarny
Tryb połączenia	Styk drukowany
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67, (podłączone)
Napięcie nominalne	30 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ ≥ 10 ⁹ Ω
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C