


AIDA-RJ45-CC

Złącze rozbieralne – Złącze Push-Pull RJ45 zgodne z AIDA

Złącze męskie, proste



Dane techniczne

Typ	AIDA-RJ45-CC
Nr kat.	6935631
Złącze A	Męskie, Prosty
Liczba styków	4
Styki	CuZn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, Czarny
Uchwyt	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, niklowane
External diameter of the cable	4...11 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.34 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 750 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, IP67
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	40 V
Prąd	1.5 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+70 °C

Cechy charakterystyczne

- Szybkie połączenie IDC
- 4-piny
- Przejściówka przewodu: 4,0...11,0 mm
- Obciążalność zacisku: 27-22 AWG (elastyczny); 24-22 AWG (pełny)
- Prędkość transmisji: 10/100 Mbps
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP65 i IP67

Nagłówek schemat podłączenia

