


Accessories

Zacisk złącza mostka zasilania IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK



- Zacisk mostka zasilania
- Wejście przewodu z boku
- Kierunek podłączenia pionowy względem osi przewodnika
- Połączenie śrubowe
- Certyfikat cULus
- 5-stykowe
- Złącze żeńskie

Dimensions

Typ	IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Nr kat.	7580954
Karta katalogowa	1.0
Napięcie nominalne	300 V
Prąd nominalny	8 A
Klasa palności zgodnie z UL 94	V-0
Wymiary	18.37 x 19.84 x 11.1 mm
Waga	3 g
Zacisk, przekrój przewodu	0,14...1,5 mm ²
Moment dokręcający	0.25 Nm

