


Akcesoria

gniazdo termiczne

Dla czujników temperatury

THW-6-G1/4-A4-L030



- Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
- średnica zakończenia 6 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego G1/4"
- Głębokość zanurzenia 30 mm

Opis ogólny

Gniazda termiczne chronią sondy pomiarowe przed agresywnym chemicznym medium i wysokim ciśnieniem. Zapobiega się też w ten sposób bezpośredniemu kontaktowi z medium. Sonda pomiarowa może być wymieniana bez potrzeby przerywania procesu.

Typ	THW-6-G1/4-A4-L030
Nr kat.	9910636

Zakres temperatur	
Zakres pomiarowy	-50...350 °C
	-58...662 °F
Głębokość zanurzenia L	30 mm
Outer diameter	9 mm

Dane mechaniczne	
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Internal diameter	6.2 mm
Podłączenie procesowe	Gwint męski G 1/4"
Wytrzymałość ciśnieniowa	400 bar
Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy	100 Nm