


WKH4.4-P7X2-50-WKH4.4-P7X2/TFE

Versiune igienică pentru industria alimentară, PVC – Cablu de extensie




Caracteristici



- Conector mamă M12, cu cot, 4-pini
- Cu led cu 2-culori (PNP, galben, verde)
- Piuliță/șurub din oțel inoxidabil
- Conector mamă M12, cu cot, 4-pini
- Material izolație exterioară: PVC
- Culoare manșon: gri RAL 7040
- Rezistent la acizi și alicali
- Rezistență la uleiuri și substanțe chimice
- Ignifug conform: DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Certificări: Gost, Ecolab
- Conform cu RoHS și REACH
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Lungime cablu: 50 m

Secțiune cablu



Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Tip	WKH4.4-P7X2-50-WKH4.4-P7X2/TFE
Nr. ID	100000172
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PP, Gri
Corp	Plastic, PP, Transparent
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, V4A
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Display cu LED-uri	LED dublu
Indicator al tensiunii de lucru	LED, Verde
Indicare stare	LED, Galben
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP69K, Numai filetat
Conector B	Mamă, M12 × 1, Cu cot
Număr de pini	4
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PP, Gri
Corp	Plastic, PP, Transparent
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Oțel inoxidabil, V4A
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Indicator al tensiunii de lucru	LED, Verde
Indicare stare	LED, Galben

Caracteristici tehnice

Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună
Cablul	
Diametru cablu	Ø 4.5 mm ±0.20
Lungime cablu	50 m
Manșon cablu	PVC, Gri
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 0.34 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	19 x 0.15 mm
Culori fire	BN, WH, BU, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Tensiune de test	1500 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 3 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Temperatura mediului (fixă)	-25...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	0...+80 °C

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mănere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	

Schema de conexiuni

