

TSS-2P-A-2/TXL

Conector ermetic Superseal – Cablu de conectare

Caracteristici




- Conector Superseal tată, drept, 2-pini
- Material izolație exterioară: TPE-U (PUR)
- Culoare manta: alb, similar cu RAL 7021
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Ignifug
- Fără halogeni conform VDE 0472 partea 815
- În conformitate cu RoHS
- Grade de protecție IP67 și IP69K
- Lungime cablu: 2,0 m

Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	TSS-2P-A-2/TXL
Nr. ID	100000483
Conector A	Conectori, Superseal, Drept
Număr de pini	2
Contacte	Alamă, CuZn, Cositorit
Suportul contactelor	Plastic, PA 6.6 GF, Negru
Corp	Plastic, TPU, UL 94, Negru
Etanșare	Silicon
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, IP69K, (conectat)
Cablu	
Diametru cablu	Ø 5 mm ±0.15
Lungime cablu	2 m
Manșon cablu	PUR, Negru
Izolația conductorului	PP
Secțiune miez	2 x 0.75 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	42 x 0.15 mm
Culori fire	BN, BU
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24 V
Curent	8 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 4 milion
Accelerația admisibilă	max. 10 m/s²
Viteza de deplasare admisibilă	3.33 m/s

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+80 °C