


PD20-UHF-EU-R

Handheld cu baterie litiu-ion



Caracteristici tehnice

Tip	PD20-UHF-EU-R
Nr. ID	100000995
Temperatura mediului	-10...+55 °C
Temperatura de depozitare	-20...+60 °C
Caracteristici electrice	
Tehnologie	UHF RFID
Regiunea de utilizare (UHF)	Europa, India, Turcia, Africa de Sud (865...868 MHz)
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 18000-63
Putere de ieșire	5...30 dBm, ajustabil
Polarizarea antenei	Simulare circulară
Memory	În funcție de dispozitivul gazdă conectat
Afișaj	În funcție de dispozitivul gazdă conectat
Capacitate baterie	1800 mAh
Comunicație prin	Conector 3,5 mm
Software inclus	Aplicația Turck RFID, disponibilă gratuit
Sistem de operare	iOS, Android
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	159 x95 x39 mm
Masă	170 g
Materialul carcasei	Plastic, Policarbonat/ABS, Negru
Clasă de protecție	IP20

Caracteristici

- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Acreditare pentru folosire în UE, Turcia și India
- Cititor portabil cu antena UHF
- Conectare la dispozitivul gazdă prin conector 3,5 mm
- Aplicație (iOS, Android) RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea purtătoarelor de date inclus.
- Aplicație personalizată la cerere
- WLAN și interfață mobilă prin dispozitiv gazdă conectat.
- Baterie Litiu-ion permanentă, 1.800 mAh, scanare activă aprox. 2 ore
- Cablu Micro-B USB și sursă de alimentare incluse
- Grad de protecție IP20
- Rezistă la căderi multiple pe beton neted, de la 1,5 m înălțime