


Sistem excom I/O


Carcasă 650 x 550 x 260

EG-VA655526/112-0200/2GD60



- Oțel inoxidabil calitate 1.4404 (AISI 316L)
- Cu vizor
- Flanșa echipată cu presetupe din plastic (4 x M25 sursă de alimentare, 4 x M20 Ex-i bus, 96 x M20 semnale Ex-i I/O) și 1 x M20 element aerisire/scurgere
- Montarea suplimentară de terminale Ex e (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE) pentru conectarea tensiunii de alimentare
- Carcasă din oțel inoxidabil cu rack de module integrat MT16-2G

Dimensiuni




| | |
|---|--|
| Tip | EG-VA655526/112-0200/2GD60 |
| Nr. ID | 100003089 |
| Tensiune de alimentare | 19.2...32Vcc |
| Certificare Ex conform certificatului de conformitate | IECEX PTB 16.0020 |
| Certificare Ex conform certificatului de conformitate | PTB 16 ATEX 2006 |
| Marcare dispozitiv | Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb |
| Marcare dispozitiv | Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db |
| Built-ins | |
| Rack-uri modul | 1 x MT16-2G |
| Ex-e terminals | 2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact |
| Secțiunea terminalelor | 0.5...10 mm ² (AWG: 20...8) |
| Receptacle plate | |
| Alimentare | 4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastic, negru |
| Fieldbus | 4 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; albastru |
| Semnale de câmp | 96 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; albastru |
| Breather/Drainer | 1 x M20, plastic |
| Materialul carcasei | |
| Grosime perete | 1.5 mm |
| Suprafața carcasei | Polizat și finisat (distribuție granulație 240) |
| Culoarea carcasei | Oțel INOX, nelustruit |
| Material de etanșare | Silicon |
| Inspection window | yes |
| Mod de conectare | montare pe perete |
| Pin de legare la pământ | M8 x 1,5 |
| Clasă de protecție | IP66 |
| Umiditate relativă | ≤ 93 % la 40 °C conform IEC 60068-2-78 Test Cab |
| Test vibrații | Conf. cu IEC 60068-2-6 |
| Test la șocuri mecanice | Conf. cu IEC 60068-2-27 |
| Dimensiuni | 650 x 550 x 260mm |
| Certificări | ATEX |

Accesorii

| Tip | Număr identificare | | Desen cu dimensiuni |
|------------|--------------------|--|---------------------|
| BM-PS | 6884044 | Capac pentru portul de alimentare nefolosit. | |
| VSTS22 | 6884043 | Cheie tubulară pentru presetupe, SW22 | |
| VSTS24 | 6900462 | Socket spanner for cable glands, SW24 | |
| VSTS27 | 6884073 | Cheie tubulară pentru presetupe, SW27 | |
| ELST-M20EX | 6884033 | Elementul de compensare a presiunii (plastic) previne formarea condensului în carcasă. | |

Accesorii

| Tip | Număr identificare | | Desen cu dimensiuni |
|-----|-----------------------|---|---|
| SK8 | 6900360 | Terminal ecranare pentru bare de ecranare, 10 buc. la pachet. |  A technical drawing of a shield terminal. It is a rectangular component with a central slot. A screw is attached to the top surface. Dimension lines indicate a width of 12, a depth of 20, and a height of 24. |