

- Dreptunghiular, înălțime 261 mm
- Antenă UHF pasivă
- Polarizată circular
- Dispozitiv adecvat doar pentru Uniunea Europeană (UE) la 865...868 MHz

**Principiu de funcționare**

Capetele de citire/scriere UHF formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune variază în funcție de combinația cap citire/scriere și purtătoarea de date.

Distanțele ce se pot atinge pot să varieze datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului, în special la montarea în metal.


Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Descriere tip</b>               | TN-UHF-ANT-Q260-EU            |
| Număr identificare                 | 100003862                     |
| <b>Regiunea de utilizare (UHF)</b> | Europa, India (865...868 MHz) |
| Polarizarea antenei                | în sens orar                  |
| Câștig antenă ETSI                 | 90.5                          |
| Semi-lărgimea unghiulară a antenei | 65°                           |
| <b>Temperatura mediului</b>        | -55...+70 °C                  |
| Temperatura de depozitare          | -55...+70 °C                  |
| Dimensiuni                         | 260x260x30mm                  |
| Materialul carcasei                | Plastic                       |
| Clasă de protecție                 | IP67                          |
| Conexiune electrică                | N-Mamă                        |
| Impedanța de intrare               | 50 Ohm                        |
| <b>Packaging unit</b>              | 1                             |

**Accesorii**

| Tip                         | Număr identificare |                                  | Desen cu dimensiuni |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-2-N-M  | 100004371          | Cablu coaxial RG58, lungime 2 m  |                     |
| T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-4-N-M  | 100004372          | Cablu coaxial RG58, lungime 4 m  |                     |
| T-UHF-CBL-RG58-RPTNC-6-N-M  | 100004373          | Cablu coaxial RG58, lungime 6 m  |                     |
| T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-2-N-M | 100004368          | Cablu coaxial RG213, lungime 2 m |                     |
| T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-4-N-M | 100004369          | Cablu coaxial RG213, lungime 4 m |                     |
| T-UHF-CBL-RG213-RPTNC-6-N-M | 100004370          | Cablu coaxial RG213, lungime 6 m |                     |

**Accesorii**

| Tip                              | Număr<br>identificare |                                   | Desen cu dimensiuni   |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|
| T-UHF-CBL-RG213-<br>RPTNC-12-N-M | 100004367             | Cablu coaxial RG213, lungime 12 m |  |