



- Dreptunghiular, înălțime 140 mm
- Antenă UHF pasivă
- Polarizată circular
- Dispozitiv adecvat pentru utilizare globală

Principiu de funcționare

Capetele de citire/scriere UHF formează o zonă de transmisie, a cărei dimensiune variază în funcție de combinația cap citire/scriere și purtătoarea de date.

Distanțele ce se pot atinge pot să varieze datorită toleranței componentelor, condițiilor de montaj, condițiilor de mediu și calității materialului, în special la montarea în metal.

Testarea aplicației în condiții de operare reale este esențială, în special în cazul citirii/scrierii în mișcare!

Descriere tip	TN-UHF-ANT-Q140-EU-NA
Număr identificare	100003864

Frecvență de lucru	865...928 MHz
Polarizarea antenei	în sens orar
Câștig antenă ETSI	4.50.5
Câștig antenă FCC	5.50.5
Semi-lărgimea unghiulară a antenei	85°

Temperatura mediului	-55...+70 °C
Temperatura de depozitare	-55...+70 °C
Dimensiuni	140x140x26mm
Materialul carcasei	Plastic
Clasă de protecție	IP67
Conexiune electrică	RP-TNC
Impedanța de intrare	50 Ohm

Packaging unit	1
-----------------------	---

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
T-UHF-CBL-RG58- RPTNC-5-RPTNC	100004374	Cablu coaxial RG58, lungime 5 m, RP-TNC to RP-TNC	