

Sistem excom I/O


Carcasă 800 x 550 x 260

EG-VA805526/112-0602/3GD



- Oțel inoxidabil calitate 1.4404 (AISI 316L)
- Cu vizor
- Flanșa echipată cu presetupe din plastic (4 x M25 sursă de alimentare, 4 x M20 Ex-i bus, 108 x M20 semnale Ex-i I/O) și 1 x M20 element aerisire/scurgere
- Montarea suplimentară a 2 x cuploare de fibră optică OC11Ex/2G.2 incl. conectarea RS485IS cu D9T-RS485IS; terminale Ex e (2 x UT10, 2 x UT10-BU, 2 x UT10-PE) pentru conectarea tensiunii de alimentare
- Carcasă din oțel inoxidabil cu rack de module integrat MT24-3G

Dimensiuni



Tip	EG-VA805526/112-0602/3GD		
Nr. ID	100005376		
Tensiune de alimentare U _a	19.2...32 Vcc		
Marcare dispozitiv	Ex	II 3 (1) (2) G	Ex ec nA mb ib ic [ia Ga] [op is Gb] IIC T4 Gc
Marcare dispozitiv	Ex	II 3 (1) (2) D	Ex tc [ia Da] [ib op is Db] IIC T135°C Dc
Built-ins			
Rack-uri modul	1 x MT24-3G		
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact		
Secțiunea terminalelor	0.5...10 mm² (AWG: 20...8)		
Cuplor de fibră optică	2 x OC11Ex/2G.2		
Receptacle plate			
Alimentare	4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastic, negru		
Fieldbus	4 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; albastru		
Semnale de câmp	108 x M20 x 1,5 (Ø 7...13 mm); plastic; albastru		
Breather/Drainer	1 x M20, plastic		
Materialul carcasei	Oțel inoxidabil, 1.4404 (AISI 316L)		
Grosime perete	1.5 mm		
Suprafața carcasei	Polizat și finisat (distribuție granulație 240)		
Culoarea carcasei	Oțel INOX, nelustruit		
Material de etanșare	Silicon		
Inspection window	yes		
Mod de conectare	montare pe perete		
Pin de legare la pământ	M8 x 1,5		
Clasă de protecție	IP66		
Umiditate relativă	≤ 93 % la 40 °C conform IEC 60068-2-78 Test Cab		
Test vibrații	Conf. cu IEC 60068-2-6		
Test la șocuri mecanice	Conf. cu IEC 60068-2-27		
Dimensiuni	800 x 550 x 260mm		
Certificări	Ex-Approval		

Accesorii

Tip	Număr identificare		Desen cu dimensiuni
VSTS22	6884043	Cheie tubulară pentru presetupe, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Cheie tubulară pentru presetupe, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Elementul de compensare a presiunii (plastic) previne formarea condensului în carcasă.	
SK8	6900360	Terminal ecranare pentru bare de ecranare, diametru cablu 3...8 mm, 10 buc. la pachet.	