

VAS22-E80E-5/TEL1500

Conector valvă tip A – Cablu de conectare

Caracteristici




- Material manta: PVC
- Culoare manta: negru
- Rezistent la uleiuri și agenți chimici
- Ignifug
- Rezistent la acizi și soluții alcaline
- Rezistent la hidroliză și la microbi.
- Fără LABS
- Lungime cablu: 5,0 m

Caracteristici tehnice

Tip	VAS22-E80E-5/TEL1500
Nr. ID	100006850
Conector A	Conector valve, Design A
Contacte	Metal, CuSn, Argintat
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru/translucid
Etanșare	Plastic, TPU
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP65, IP67, IP68, (montat)
Diametru cablu	Ø 6.1 mm ±0.20
Lungime cablu	5 m
Manșon cablu	PVC, Negru
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	3 x 0.75 mm²
Aranjamentul conductorului multifilar	24 x 0.195 mm
Culori fire	BN, BU, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	230 V
Tensiune de test	2000 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	> 1 MΩ/km
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	max. 57 Ω /km
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (instalare fixă)	≥ 5 x Ø
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 10 x Ø

Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Temperatura mediului (fixă)	-40...+105 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	0...+80 °C
Șurub de montare	Alamă, CuZn, Nichelat