


Caracteristici tehnice


	5-pini
Încărcare axială a axului	40 N
Încărcare radială a axului	80 N
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-40...+85 °C
Rezistență la vibrații (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/s²), 10...2000 Hz
Rezistență la șoc (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/s²), 4 ms
Clasă de protecție	IP65
Protection class shaft	IP65



Accesorii


RCS-15-08-061545361

Cuplaj tip burduf, diametru exterior:
15 mm, diametru interior: 8 mm/6 mm




RCS-19-10-061545358

Cuplaj tip burduf, diametru
exterior: 19 mm, diametru interior:
10 mm/6 mm




RCS-15-06-061545362

Cuplaj tip burduf, diametru exterior:
15 mm, diametru interior: 6 mm/6 mm



RCS-19-06-061545360

Cuplaj tip burduf, diametru exterior:
19 mm, diametru interior: 6 mm/6 mm



Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	



Cablu de conectare, conector mamă
M12, drept, 5-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; certificare
cULus