


CABLE-BLIDENT-50M/S2500

Cablu RFID versiune standard – Cablu de conectare



Caracteristici




- 4-fire, AWG 24/AWG 22
- Material izolație exterioară: PUR, culoare: galben
- Fără halogeni și LABS
- Ecranare: folie de aluminiu, fir din cupru cositorit
- Diametru manta exterioară cablu: 6,9 mm
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri, rezistent la uleiuri, flexibilitate înaltă
- Cablu tip UL Style 20549
- Capăt deschis
- un capăt liber
- Lungime cablu: 50 m

Caracteristici tehnice

Tip	CABLE-BLIDENT-50M/S2500
Nr. ID	100019089
Cuplu de strângere	0.6 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Cablu	
Număr de fire:	4
Diametru cablu	Ø 6.9 mm
Lungime cablu	50 m
Manșon cablu	PUR, Galben
Ecranare	Da
Conductoare cablu de date	
Secțiune miez	2 x 0.25 mm ²
Conductoare cablu de alimentare	
Secțiune miez	2x 0.34 mm ²
Culori fire	Power: BN, BU Data: WH, BK
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	30 V
Rezistență în c.c. (bucă)	103 Ω/km
Nom. impedanță	135 Ω
Nom. capacitate	50 pF/m
Proprietăți mecanice și chimice	
Raza de curbare (utilizare mobilă)	≥ 8 x Ø
Cicluri de îndoire	≥ 1 milion
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-25...+90 °C
Alte caracteristici	
Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri	Da

Secțiune cablu



Caracteristici tehnice

Fără halogeni

Da
