


FKFDSX-RJ45SFW-88

Accesorii pentru sisteme Fieldbus, Ethernet industrial –

Adaptor și conector pentru trecere prin perete



Caracteristici tehnice

Tip	FKFDSX-RJ45SFW-88
Nr. ID	100028437
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat X
Număr de pini	8
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Alamă, Nickel plated zinc
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Conector B	Mamă, RJ45, Cu cot
Număr de pini	8
Contacte	Bronz,CuSn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA GF, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP20, (conectat)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	48 V
Curent	0.5 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 5 mΩ

Caracteristici




- Ecranat, CAT6A
- Conector mamă M12, drept, 8-pini, codat-X
- Conector mamă RJ45 mamă drept, 8-pini
- Cu cot
- În conformitate cu RoHS
- Clasă de protecție: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Alocare contacte




Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C
Certificări	UL Listat

Gaură străpunsă



mm [Inch]