


FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Conector demontabil – Industrial Ethernet
Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice


Tip	FW-ERSSM0426-FD-P-0408
Nr. ID	100033307
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, codat D
Număr de pini	4
Contacte	Bronz,CuSn,Substrat de nichel și acoperit cu aur
Suportul contactelor	Plastic, PA 6.6, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, nichelat
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	NBR
Cuplu de strângere	0.4 ... 0.4 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Diametrul exterior al cablului	4...8 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm ²
Mod de conectare	Conexiune push-in
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP65, IP67, (înșurubate împreună)
Protocol de rețea	Ethernet
Ecranare	Da
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V _{ca} /60 V _{cc}
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C

Caracteristici



- Pentru aplicații Ethernet
- Ecranare cu inel metalic elastic
- Codat D
- Carcasă metalică
- Conexiune push-in
- 4-pini
- Conector date tată: PROFINET CAT5
- Carcasă metalică, ecranabilă
- Orificiul pentru cablu: 4.0...8,0 mm
- Capacitate terminal:
 - 0.14...0.75 mm² (fără manșon de capăt de cablu)
 - 0.08...0.5 mm² (cu manșon de capăt de cablu)
- Aprobare: cULus
- Clasa de inflamabilitate în conformitate cu UL 94 V0
- În conformitate cu RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67

Alocare contacte



Caracteristici tehnice

Certificări

cULus
