


FW-EWKPM0414-PS-S-0810

Conector demontabil – Alimentare M12

Conector mamă M12 × 1, cu cot



Caracteristici tehnice


Tip	FW-EWKPM0414-PS-S-0810
Nr. ID	100036620
Conector A	Mamă, M12 × 1, Cu cot, Codat S
Număr de pini	3+PE
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, FPM/FKM
Diametrul exterior al cablului	8...10 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.75...2.5 mm²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	630 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C

Caracteristici



- Codare S
- Piuliță metalică
- Terminal cu cleme cu șurub
- 4-pini (3+PE)
- Orificiul pentru cablu: 8.0...10,0 mm
- Capacitate terminal:
 - Max. 1.5 mm² sau 16 AWG (cablu cu manșon terminal)
 - Max. 2.5 mm² sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

Alocare contacte



curba de depreciere

