


FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Conector demontabil – Alimentare M12
Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice


Tip	FW-ERSSM0516-PL-I-0613
Nr. ID	100036742
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA UL94-V0, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	6...13 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.75...1.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 500 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP65, IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	63 V _{cc}
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus

Caracteristici



- Codare-L
- Piuliță metalică
- Ecranabil
- Conectare IDC rapidă
- 5-pini (4+FE)
- Orificiul pentru cablu: 6.0...13,0 mm
- Capacitate terminal: 0.75...1.5 mm²
- Conector tată conform IEC 61076-2-111

Alocare contacte



curba de depreciere

