


# RKP56PKA-0.5-RSP56PKA/TXL

## Cablu de alimentare - M12 pentru alimentare – Cablu de extensie



### Caracteristici tehnice


|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tip                                         | RKP56PKA-0.5-RSP56PKA/TXL                           |
| Nr. ID                                      | 100038821                                           |
| Conector A                                  | Mamă, M12 × 1, Drept, Codat K                       |
| Număr de pini                               | 4+PE                                                |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                  |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PA, Negru                                  |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                 |
| Piuliță/șurub                               | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                       |
| Etanșare                                    | Plastic, FPM/FKM                                    |
| Cuplu de strângere                          | 1 Nm                                                |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                            |
| Grad de poluare                             | 3                                                   |
| Tip de protecție                            | IP65, IP67, IP68, Numai filetat                     |
| Conector B                                  | Conectori, M12 × 1, Drept, Codare K                 |
| Număr de pini                               | 4+PE                                                |
| Contacte                                    | Alamă, CuZn, Aurit                                  |
| Suportul contactelor                        | Plastic, PA, Negru                                  |
| Corp                                        | Plastic, TPU, Negru                                 |
| Piuliță de cuplare/șurub de reținere        | Alamă, CuZn, Placat cu nichel                       |
| Cuplu de strângere                          | 1 Nm                                                |
| Durata de viață din punct de vedere mecanic | > 100 Cicluri de cuplare                            |
| Grad de poluare                             | 3                                                   |
| Clasă de protecție                          | IP65, IP67, IP68, Doar când se înșurubează împreună |

### Caracteristici



- Conector M12 mamă, codat-K, drept, 5-pini (4+PE)
- Ecranare conectată la piuliță
- Conector M12 mamă, codat-K, drept, 5-pini (4+ PE)
- Material izolație exterioară: PUR
- Culoare izolație exterioară: negru
- Rezistență ridicată la uleiuri, agenți de răcire, lubrifianți și emulsii
- Adecvat pentru sisteme mobile articulate de protecție cabluri
- Rezistent la vibrații și la șocuri.
- Ignifug
- Cablu fără halogen
- Norme: CE, UKCA # RoHS
- Clasă de protecție: IP65, IP67, IP68
- Lungime cablu: 0,5 m


### Secțiune cablu



## Caracteristici tehnice

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cablu                                                               |                              |
| Diametru cablu                                                      | Ø 9.9 mm ±0.20               |
| Lungime cablu                                                       | 0.5 m                        |
| Manșon cablu                                                        | PUR, Negru                   |
| Izolația conductorului                                              | PP                           |
| Secțiune miez                                                       | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup>      |
| Culori fire                                                         | BK, BN, GY, BU, GN/YE        |
| Caracteristici electrice la +20 °C                                  |                              |
| Tensiune nominală                                                   | 600 V                        |
| Curent                                                              | 12 A                         |
| Proprietăți mecanice și chimice                                     |                              |
| Raza de curbare (instalare fixă)                                    | ≥ 4 x Ø                      |
| Raza de curbare (utilizare mobilă)                                  | ≥ 8 x Ø                      |
| Cicluri de îndoire                                                  | ≥ 8 milion                   |
| Accelerația admisibilă                                              | max. 5 m/s <sup>2</sup>      |
| Cursa admisibilă, orizontal                                         | 5 m (la 5 m/s <sup>2</sup> ) |
| Tensiune de răsucire                                                | ± 270 °/m                    |
| Temperatura mediului (fixă)                                         | -40...+80 °C                 |
| Temperatura ambientului (mobil)                                     | -30...+80 °C                 |
| Temperatura ambientală (sisteme mobile articulate)                  | -25...+60 °C                 |
| Poate fi utilizat la sisteme mobile articulate de protecție cabluri | Da                           |
| Fără halogeni                                                       | Da                           |
| Rezistent la uleiuri                                                | Da                           |
| Ignifug                                                             | Da                           |


## Alocare contacte







### Schema de conexiuni



## Curba de depreciere



## Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip                   | Nr. ID    |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Suport de etichetă din PVC pentru identificarea cablurilor de extensie (seria de produse TEL/TXL); pentru diametre de cablu min. 5 mm; 4 × 18 mm; bucăți livrate: 50 bucăți / pungă |
|  | VH2-M12K-M5-2F5       | 100028585 | Distribuitor miniatură h, alimentare M12, codat K, 4-pini + PE                                                                                                                      |
|  | VH3-M12K-M5-3F5       | 100028590 | Distribuitor H, alimentare M12, codat K, 4-pini + PE                                                                                                                                |
|  | VT2-M12K-M5-2F5       | 100029331 | Distribuitor T, alimentare M12, codat K, 4-pini + PE                                                                                                                                |