


FW-ERSSM0514-PK-P-0813
Conector demontabil – Alimentare M12
Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice

Tip	FW-ERSSM0514-PK-P-0813
Nr. ID	100045546
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat K
Număr de pini	4+PE
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA UL94-V0, Negru
Corp	Alamă, Placat cu nichel, Gri
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn-Ni, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	8...13 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.75...2.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune push-in
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	630 V _{ca}
Curent	16 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C

Caracteristici



- Codare K
- Șurub metalic de reținere
- Conexiune push-in
- 5-pini (4+PE)
- Orificiul pentru cablu: 8,0...13,0 mm
- Ecranabil
- Capacitate terminal:
 - Max. 1.5 mm² sau 16 AWG (cablu fără manșon terminal)
 - Max. 2.5 mm² sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

Alocare contacte

