


FW-ERSSM0414-PS-P-0611
Conector demontabil – Alimentare M12
Conector tată M12 × 1, drept



Caracteristici tehnice

Tip	FW-ERSSM0414-PS-P-0611
Nr. ID	100045553
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat S
Număr de pini	3+PE
Contacte	CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Alamă, Placat cu nichel, Gri
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn-Ni, Placat cu nichel
Diametrul exterior al cablului	6...11 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.75...2.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune push-in
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	630 V _{ca}
Curent	16 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C

Caracteristici



- Codare S
- Șurub metalic de reținere
- Conexiune push-in
- 4-pini (3+PE)
- Orificiul pentru cablu: 6,0...11,0 mm
- Ecranabil
- Capacitate terminal:
 - Max. 1.5 mm² sau 16 AWG (cablu fără manșon terminal)
 - Max. 2.5 mm² sau 14 AWG (cablu fără manșon terminal)

Alocare contacte

