


AD-FK5PL-FS5PL
Trecere prin perete



Caracteristici tehnice

Tip	AD-FK5PL-FS5PL
Nr. ID	100048192
Conector A	Mamă, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Argintiu
Piuliță/șurub	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Conector B	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-L
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Argintiu
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.6 ... 0.8 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapieseii!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Clasă de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	63 V
Curent	16 A


Caracteristici

- 
- Conector M12 mamă — conector M12 tată
 - Codat-L, 4+FE
 - În conformitate cu RoHS
 - Clasă de protecție: IP67

Alocare contacte



Schema de conexiuni



Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice

Temperatura mediului (fixă)	-30...+80 °C
Certificări	cULus acreditat