


FW-MWKPM0514-P-S-0810
Conector demontabil
Conector mamă 7/8", cu cot



Caracteristici tehnice

Tip	FW-MWKPM0514-P-S-0810
Nr. ID	100048528
Conector A	Mamă, 7/8"-16 UN, Cu cot
Număr de pini	5
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PUR, Negru
Corp	Plastic, PBT, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Etanșare	Plastic, NBR
Diametrul exterior al cablului	8...10 mm
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.5...2.5 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	9 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C

Caracteristici



- Pentru utilizare în aplicații cu DeviceNet/-CANopen și la alimentarea cu energie
- Conectare cu terminale cu șuruburi
- 5-pini

Alocare contacte

