


Accesorii

Cuplaj cu ax Cuplaj tip burduf Pentru encodere cu ax solid RA-BC-20-08-08



Tip	RA-BC-20-08-08
Nr. ID	100048780
Viteză max. de rotație	10000 rpm)
Temperatura mediului	-40...+140 °C

Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu Ø 20 mm
 Cuplu maxim: 120 Ncm
 Offset max. ax:
 Radial: ±0.25 mm
 Axial: ±0.4 mm
 Unghiular: ±4°
 Rigiditate arc de torsiune: 150 Nm/spiră
 Rigiditate arc radial: 25 N/mm
 Moment de inerție: 8 gcm²
 Material conector: aluminiu anodizat
 Material burduf: oțel inoxidabil
 Diametru orificiu d1 = 8 mm, d2 = 8 mm