


Accesorii

Cuplaj cu ax Cuplaj tip burduf Pentru encodere cu ax solid RA-BC-20-12-12



Cuplaj tip burduf cu hub de aluminiu Ø 20 mm

Cuplu maxim: 120 Ncm

Offset max. ax:

Radial: ±0.25 mm

Axial: ±0.4 mm

Unghiular: ±4°

Rigiditate arc de torsiune: 150 Nm/spiră

Rigiditate arc radial: 25 N/mm

Moment de inerție: 8 gcm²

Material conector: aluminiu anodizat

Material burduf: oțel inoxidabil

Diametru orificiu d1 = 12 mm, d2 = 12 mm

Tip	RA-BC-20-12-12
-----	----------------

Nr. ID	100048784
--------	-----------

Viteză max. de rotație	10000 rpm)
------------------------	------------

Temperatura mediului	-40...+140 °C
----------------------	---------------