

TC210K-01A423-A6

Handheld cu baterie litiu-ion

Caracteristici tehnice

Tip	TC210K-01A423-A6
Nr. ID	100049590
Temperatura mediului	-10...+50 °C
Temperatura de depozitare	-30...+70 °C
Umiditate relativă	95 %
Umiditate relativă	Fără condensare
Caracteristici electrice	
Tehnologie	HF RFID BLE
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693 ISO 14443
Caracteristici dispozitiv	Qualcomm Snapdragon 660, Octa-core 1,8 GHz
Memory	4 GB RAM/64 GB flash
Expansiune de memorie	Card micro SD până la 128 GB
Afișaj	5 ", 1280 x 720 pixeli, Ecran tactil
Capacitate baterie	3300 mAh
Comunicație prin	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Software inclus	Software RFID Turck
Sistem de operare	Android
Cod de bare	Senzor de imagine 2D, cameră
Caracteristici Mecanice	
Dimensiuni	158 x79 x13.7 mm
Masă	236 g
Materialul carcasei	Plastic, Negru
Clasă de protecție	IP67



Caracteristici

- Citire și scriere mobilă a tagurilor RFID
- Cititor portabil cu NFC, extensibil cu UHF
- Senzor de imagine 2D, cameră
- Se poate upgrada la Android 14
- Aplicație RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea etichetelor inclusă.
- Cu USB-C, Bluetooth 5.0 BLE și Wi-Fi 802.11ac
- Grad de protecție IP67
- Rezistă la căderi pe beton de la 1,2 m conform MIL-STD-810G pe întreg domeniul de funcționare.

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Stație de încărcare și transmisie
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	Sursă de alimentare

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Cablu de alimentare
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	Cititor UHF
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	Adaptor pentru cititor UHF