

## Handheld cu baterie litiu-ion PD-IDENT-WLAN



- Citire și scriere mobilă a purtătoarelor de date RFID
- Cititor portabil cu antena HF
- Software RFID de la TURCK pentru citirea și scrierea datelor inclus.
- Afișare a codului zecimal, binar, hexazecimal și ASCII
- Interfață RS232
- Cu funcție WLAN
- Antenă pliabilă
- Grad de protecție IP65
- Sunt incluse: docking station cu sursă de alimentare

<b>Tip</b>	PD-IDENT-WLAN
Nr. ID	1542340
<b>Temperatura mediului</b>	-20...+50 °C
Temperatura de depozitare	-20...+70 °C
<b>Caracteristici electrice</b>	
Transfer de date	cuplor inductiv
Frecvență de lucru	13.56 MHz
Standarde de comunicare prin radio si protocoale	ISO 15693
<b>Caracteristici dispozitiv</b>	
Memory	XScale, 624 MHz
Memorie	512-MB flash ROM; 128-MB RAM
Afișaj	3.5, 320 × 240, Ecran tactil
Tastatură	45 Taste
Capacitate baterie	1650 mAh
Comunicație prin	WLAN
Software inclus	Software RFID Turck, SDK poate fi descărcat gratuit
Sistem de operare	WinCE
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
Dimensiuni	250x120.7x60.2mm
Materialul carcasei	Plastic, Galben
<b>Clasă de protecție</b>	IP65