

Caracteristici tehnice

| Caracteristici Mecanice | |
|---------------------------------|---|
| Design | Rectangular, Q10 |
| Dimensiuni | 42 x 25 x 10.8 mm |
| Materialul carcasei | Plastic, PBT-GF30-V0 |
| Materialul feței active | PBT-GF30-V0 |
| Conexiune electrică | Cabluri |
| Tip cablu | Ø 4 mm, LiYY-11Y, PUR, 2 m |
| Secțiune conductor | 3 x 0.25 mm ² |
| Condiții de mediu | |
| Temperatura mediului | -30...+85 °C |
| Rezistență la vibrații | 55 Hz (1 mm) |
| Rezistență la șoc | 30 g (11 ms) |
| Clasă de protecție | IP67 |
| MTTF | 874 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Indicator al tensiunii de lucru | LED, verde |
| Indicare stare | LED, Galben |

Instrucțiuni de montare

| Instrucțiuni de montare/descriere | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------|
| | Distanța D | 2 x B |
| | Distanța W | 3 x Sn |
| | Distanța S | 1 x B |
| | Distanța G | 6 x Sn |
| | Lățimea zonei active B | 25 mm |