


BC5-S18-AP4X-H1141/S250

Senzor capacitiv




Caracteristici tehnice

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tip                                                 | BC5-S18-AP4X-H1141/S250                              |
| Nr. ID                                              | 2503602                                              |
| Distanță de comutare nominală (îngropat)            | 5 mm                                                 |
| Distanță de comutare nominală (neîngropat)          | 5 mm                                                 |
| Distanță sigură de operare                          | ≤ (0.72 × Sn) mm                                     |
| Histerezis                                          | 1...20 %                                             |
| Derivă de temperatură                               | Tipic 20 %                                           |
| Precizie de repetabilitate                          | ≤ 2 % din capătul de scală                           |
| Temperatura mediului                                | -25...+70 °C                                         |
| Caracteristici electrice                            |                                                      |
| Tensiune de alimentare U <sub>B</sub>               | 65 Vcc                                               |
| Riplu U <sub>ss</sub>                               | ≤ 10 % U <sub>Bmax</sub>                             |
| Curent nominal de alimentare în c.c. I <sub>o</sub> | ≤ 200 mA                                             |
| Curent fără sarcină                                 | ≤ 15 mA                                              |
| Curent rezidual                                     | ≤ 0.1 mA                                             |
| Frecvență de comutație                              | 0.1 kHz                                              |
| Frecvența oscilație                                 | Conform EN 60947-5-2, 8.2.6.2 Tabel 9: 0.1...2.0 MHz |
| Tensiunea de test de izolație                       | 0.5 kV                                               |
| Funcție de ieșire                                   | 3-fire, Contact NO, PNP                              |
| Protecție la scurtcircuit                           | Da/Ciclic                                            |
| Cădere de tensiune la I <sub>o</sub>                | ≤ 1.8 V                                              |
| Protecție la fir întrerupt/alimentare inversă       | Da/Complet                                           |
| Teste/Certificări                                   |                                                      |
| Certificări                                         | UL                                                   |
| Număr de înregistrare UL                            | E210608                                              |

Caracteristici

- M18 × 1 cu cilindru filetat
- Plastic, PA12-GF30
- Setări fixe
- cc 3-fire, 10...65 Vcc
- Contact NO, ieșire PNP
- Conector M12 × 1

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii de proximitate capacitivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice electroconductoare și non-conductoare electroizolante.


Montarea îngropată poate avea ca urmare o modificare a comportamentului de comutare.



BST-18B

6947214


Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați, cu opritor; material: PA6



MAP-M18




6950012

Adaptor pentru montare; material: Polipropilenă; este posibilă înlocuirea senzorului fără a goli containerul (adaptorul rămâne în container în timpul înlocuirii senzorului)



Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip                   | Nr. ID  |                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | RKC4.4T-2/TXL         | 6625503 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus                                    |
|                     | WKC4.4T-2/TXL         | 6625515 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus                                   |
|                     | WKC4.4T-2/TEL         | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus                                   |
|                     | RKC4.4T-2/TEL         | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus                                    |
|                     | RKC4.4T-P7X2-10/TXL   | 6626184 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, led, lungime cablu: 10 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus                              |
|                     | RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL | 6625208 | Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |

| Desen cu dimensiuni                                                               | Tip                   | Nr. ID  |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL | 6625608 | Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12 tată, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus   |
|  | RKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL | 6625624 | Cablu de extensie, conector M12 mamă, drept, 4-pini la conector M12, cu cot, 4-pini; lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus       |
|  | WKC4.4T-2-WSC4.4T/TXL | 6625656 | Cablu de extensie, conector mamă M12, cu cot, 4-pini la conector tată M12, cu cot, 4-pini; lungime cablu: 2 m, material manta: PUR, negru; certificare cULus |