


# CL50XRX


## Afişaj cu LED – Coloană luminoasă



### Caracteristici

- Coloană luminoasă cu leduri
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1,5
- Grad de protecție IP67
- Monocrom: Roșu (CUL 2)
- Lungime cablu 2 m
- Tensiune de alimentare 18...30 Vcc

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Display multicolor/multifuncțiune  
 Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat  
 Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem.  
 Afișaj cu până la 3 culori.  
 Echipamente compacte, nu necesită controler  
 Fără montare  
 Diagrama de conectare prezintă o configurație PNP a pinilor. O fișă de instrucțiuni cu informații detaliate referitoare la conectare este inclusă împreună cu dispozitivul.

### Caracteristici tehnice

Tip	CL50XRX
Nr. ID	3010478
<b>Semnal și afișaj date</b>	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Roșu, Permanent aprins, 38 lm
<b>Caracteristici electrice</b>	
Tensiune de alimentare	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c.	≤ 100 mA
Curent max. consumat pe culoare	100 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 10 ms
<b>Caracteristici Mecanice</b>	
cascadabil	Nu
Design	Cilindru nefiletat, CL50
Dimensiuni	Ø 50 x 114.2 mm
Materialul carcasei	Plastic, ABS/Policarbonat, Negru
Window material	Policarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Cabluri, 2 m, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP67

## Caracteristici tehnice

### Teste/Certificări


Certificări CE, UL listat

## Accesorii

SMB30A

3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm



SMB30SC

3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire

