


TL30FGYRQ

Semnal luminos cu leduri – Display multicolor/multifuncțiune



Caracteristici tehnice

Tip	TL30FGYRQ
Nr. ID	3010952
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Coloană luminoasă
Tipul de lumină	Verde Galben Roșu
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Galben
Caracteristici culoare 3	Roșu
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	18...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_o	≤ 18 mA
Tensiune de alimentare U_B	21...27 Vca
Curent max. consumat pe culoare	18 mA
Tip de intrare	Bipolar (PNP/NPN)
Timp de răspuns caracteristic	< 1 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Rectangular, TL30F
Dimensiuni	128.1 x 30 x 19.1 mm
Materialul carcasei	Metal, AL Material termoplastic, Negru
Window material	Acrilic, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1, PVC
Număr de conductoare	4

Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP65
- Conector M12 x 1
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Galben (CUL 2) / Roșu (CUL 3)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare


Display plat multicolor/multifuncțiune
Coloană luminoasă cu leduri, robustă și rentabilă, simplu de montat
Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem
Afișaj cu până la 5 culori
Echipamente compacte, nu necesită controller
Fără montare
Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor

Caracteristici tehnice

Temperatura mediului	-40...+50 °C
Umiditate relativă	0...95 %
Clasă de protecție	IP65
Teste/Certificări	
Certificări	CE


Accesorii

SMBPVA1	3056884
---------	---------



Suport de montare, pentru PVA și PVD, oțel inoxidabil; set format din două suporturi și șuruburi

SMBPVA2	3054451
---------	---------



Suport de montare pentru PVA și PVD, pentru montarea pe țevi de 28 mm, 4 suporturi de montare (2 per senzor) sunt incluse.

Accesorii


Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
---------------------	-----	--------	--



RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus



WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus