


# TL50HRQP


## Afișaj cu LED – Coloană luminoasă cu leduri de intensitate mare



### Caracteristici

- Carcasă plastic, negru
- Imunitate EMI și RFI
- Grad de protecție IP67
- Cablu cu conector tată M12 x 1, 150 mm
- Monocrom: Roșu (CUL 1)
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc sau 24 Vca cu 45 mA pentru fiecare culoare de led
- Intrări: PNP/NPN

### Diagramă de conexiuni



### Principiu de funcționare

Semnalizator monocrom, multifuncțional  
 Display multisegment robust și cu un bun raport calitate/preț, simplu de montat.  
 Segmente iluminate pentru ghidarea clară a operatorului și afișare stare sistem  
 Afișaj cu până la 5 culori  
 Echipamente compacte, nu necesită controller  
 Fără montare  
 Diagrama de conectare prezintă o alocare PNP a pinilor.

### Caracteristici tehnice

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tip                                  | TL50HRQP                                |
| Nr. ID                               | 3014602                                 |
| <b>Semnal și afișaj date</b>         |   |
| Scop                                 | Lumină indicatoare cu led               |
| Funcție                              | Coloană luminoasă                       |
| Tipul de lumină                      | Roșu                                    |
| Intensitate reglabilă                | Nu                                      |
| Caracteristici culoare 1             | Roșu, Permanent aprins, 32 lm           |
| <b>Caracteristici electrice</b>      |   |
| Tensiune de alimentare               | 18...30 Vcc                             |
| Curent nominal de alimentare în c.c. | ≤ 100 mA                                |
| Tensiune de alimentare               | 21...27 Vca                             |
| Curent nominal în c.a.               | ≤ 100 mA                                |
| Curent max. consumat pe culoare      | 100 mA                                  |
| Tip de intrare                       | Bipolar (PNP/NPN)                       |
| Timp de răspuns caracteristic        | < 10 ms                                 |
| <b>Caracteristici Mecanice</b>       |   |
| casadabil                            | Nu                                      |
| Design                               | Cilindru nefiletat, TL50H               |
| Dimensiuni                           | Ø 50 x 80.1 mm                          |
| Materialul carcasei                  | Plastic, ABS, Negru                     |
| Window material                      | Policarbonat, Difuz                     |
| Conexiune electrică                  | Cablu cu conector, M12 x 1, 0.15 m, PVC |
| Număr de conductoare                 | 4                                       |


## Caracteristici tehnice

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Temperatura mediului     | -40...+50 °C  |
| Umiditate relativă       | 0...95 %      |
| Clasă de protecție       | IP67          |
| <b>Teste/Certificări</b> |               |
| Certificări              | CE, UL listat |

## Accesorii


**SMB30A** 3032723

Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm




**SMB30FA** 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



**SMB30SC** 3052521

Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire



## Accesorii

| Desen cu dimensiuni | Tip           | Nr. ID  |  |
|---------------------|---------------|---------|--|
|                     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus  |
|                     | WKC4.4T-2/TEL | 6625025 | Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cõt, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus |